


## LB4



Artikelnummer 23.1003

Unisoliert, starr, Ø 4 mm, aus gerolltem Messingblech.  
Montage durch Einpressen in Bohrungen von Kunststoffplatten  
oder zum Einlöten in Leiterplatten. Vernickelte Version  
erhältlich. Lötanschluss.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	30 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 A
Oberfläche Kontaktteil	Au
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031