



MSLB4-G



Artikelnummer 23.3090

Unisoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder
 Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil.
 Direkte Montage in vorgebohrte Metallgehäuse. Anschluss:
 Gewindebolzen M4.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	30 VAC, 32 A / 60 VDC, 32 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Gewinde	M4
Messzubehör nach	IEC EN 61010-2-030
Mitgeliefertes Montagmaterial	MU/M12x0,75; MU0,5D/M4N; MU/M8x0,5; SP4; FS/M12; FS/M4