


LM-4N-30



Artikelnummer 64.1040-*

Stapelbar, Ø 4 mm, mit federnder MULTILAM für die Selbstmontage von Messleitungen. Schraubanschluss.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	30 V, 19 A / 60 V, 19 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Aussendurchmesser	3.0 mm
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Einzelteile	KT-L-4-30; LS-SLM-4N