


SLQ-4A-39



Artikelnummer 66.2019-*

Stapelbar, Ø 4 mm, mit federnder MULTILAM, für die Selbstmontage von Messleitungen. Mit starrer Isolierhülse. Lötanschluss.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT II, 19 A / 600 V, CAT III, 19 A
Oberfläche Kontaktteil	Au
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Aussendurchmesser	3.9 mm
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Einzelteile	KT-SL-4-39; LS-SLQ-4A
Zulassungen	UR