

Hastelloy® Verbindungslosungen

Fluid Connectors



Anwendungen

Chemie- und Pharmaindustrie

- Be- und Entladen von Medien
- Entleerung und Aufbewahrung
- Verarbeitung/ Herstellung
- Analyse/ Qualitätskontrolle
- Labore
- Reinigung

Hastelloy® Eigenschaften

- Resistent gegen aggressive Medien
- Korrosionsbeständigkeit

Entwickelt für Sicherheit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit in extremen Umgebungen

Die wichtigsten Vorteile



Erhöhte Sicherheit des Bedieners und der Anlage



Optimierung von Prozessen und Produktivitätssteigerung



Reduzierung der Kosten

RBE



- **Modularität**
- **Druckknopfverriegelung**

DN (mm)	03 bis 19
MWP (bar)*	bis zu 15

MCB



- **Leckagearm**
- **Kugelverriegelung**

DN (mm)	03 bis 16
MWP (bar)*	bis zu 100

HCB



- **Leckagearm**
- **Bajonettverschluss**

DN (mm)	03 bis 20
MWP (bar)*	bis zu 350

ABS



- **Bruchbolzentechnologie**
- **Rückschlagventil**

DN (mm)	25 bis 50
MWP (bar)*	bis zu 25

TCB



- **Auslaufsicher**
- **Hoher Durchfluss**

DN (mm)	25 bis 50
MWP (bar)	bis zu 25

Hastelloy® Sorten verfügbar

- C22
- C276
- C4
- B3
- etc.

*je nach Modell und Betriebsbedingungen

Die Legierung Hastelloy® ist auf Anfrage als alternatives Material erhältlich.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Ansprechpartner bei Stäubli.

Mehr erfahren

