

MC4 1 500 V DC Cordons adaptateurs et connecteurs de test

Énergie renouvelable | Solaire photovoltaïque

FR



Cordons adaptateurs de mesure MC4



Cordon adaptateur de mesure PV-1500AMLXB4L/150... (avec verrouillage MC4)



Cordon adaptateur de mesure PV-1500AMLXS4L/150... (avec verrouillage MC4)



Cordon adaptateur de mesure PV-1500AMLXB4/150... (avec MC4 sans verrouillage)



Cordon adaptateur de mesure PV-1500AMLXS4/150... (avec MC4 sans verrouillage)

- Équipés d'un côté d'un connecteur PV Stäubli MC4, de l'autre côté d'une broche de sécurité Ø 4 mm Stäubli pour appareils de mesure avec des douilles de sécurité Ø 4 mm permettant d'effectuer en toute sécurité des mesures de tension et d'intensité sur des modules et installations PV.
- Les cordons de mesure sont certifiés conformes à la norme UL/IEC 61010-031 et présentent des valeurs nominales de 30 A et 1 500 V DC.
- Disponible avec ou sans verrouillage.
- Les contacts dorés permettent des mesures précises et un nombre élevé de cycles d'embrochage.

Données techniques

Données techniques	
Système de connexion	MC4
Tension assignée	DC 1 500 V
Courant assigné	30 A
Catégorie	CAT III
Degré de pollution	2
Section de câble	2,5 mm ²
Longueur du câble	150 cm
Matériau de contact	Cuivre, doré
Nombre maximal de cycles d'embrochage	1 000
Numéro UL-File correspondant à la certification UL selon la norme UL/IEC 61010-031	E533779

Informations de commande

No. de Cde.	Type	Raccord femelle	Raccord mâle	Système de connexion	Verrouillage	Couleur
32.0476-15021	PV-1500AMLXB4L/15021	x		MC4	x	21
32.0476-15023	PV-1500AMLXB4L/15023	x		MC4	x	23
32.0477-15021	PV-1500AMLXS4L/15021		x	MC4	x	21
32.0477-15022	PV-1500AMLXS4L/15022		x	MC4	x	22
32.0480-15021	PV-1500AMLXB4/15021	x		MC4		21
32.0480-15023	PV-1500AMLXB4/15023	x		MC4		23
32.0481-15021	PV-1500AMLXS4/15021		x	MC4		21
32.0481-15022	PV-1500AMLXS4/15022		x	MC4		22

Remarque :

D'autres longueurs et couleurs de câbles sont disponibles sur demande.

Informations complémentaires

Instructions de montage



Pour accéder aux instructions de montage « Cordons adaptateurs de mesure MC4 », veuillez consulter :

www.staubli.com/re-downloads.html → Français → Informations de montage → MA712

Douilles et broches de test MC4



Douille de test PV-KBT4/...-PL-UR AU



Douille de test PV-KBT4/...-P-UR AU



Broche de test PV-KST4/...-PL-UR AU



Broche de test PV-KST4/...-P-UR AU

Version spéciale avec contacts dorés pour les tests et mesures, pour un nombre plus élevé de cycles d'embrochage. Les broches de test sont conformes à la norme UL/IEC 61010-031 et sont disponibles avec ou sans fonctionnalités de verrouillage. Compatibles avec la connexion de câbles de 14 AWG à 8 AWG.

Données techniques

Données techniques	
Système de connexion	MC4
Tension assignée	DC 1 500 V
Courant assigné	30 A (2,5 mm ² , 14 AWG) ¹⁾ 35 A (4 mm ² , 12 AWG) ¹⁾ 50 A (10 AWG) ¹⁾ 70 A (8 AWG) ¹⁾
Matériau de contact	Cuivre, doré
Nombre maximal de cycles d'embrochage	1 000
Matériau isolant	PC/PA
Numéro UL-File correspondant à la certification UL du composant selon la norme UL/IEC 61010-031	E533779

¹⁾ Composant certifié. L'intensité nominale doit être vérifiée dans la configuration/l'application de l'utilisateur.

Informations de commande

Connecteur de test femelle		Connecteur de test mâle		Diamètre extérieur max. du câble ¹⁾ mm	Section de conducteur		Système de verrouillage
No. de Cde	Type	No. de Cde.	Type		mm ²	AWG	
32.0458-UR	PV-KBT4/5I-PL-UR AU	32.0459-UR	PV-KST4/5I-PL-UR AU	6,2	2,5 ; 4	14 ; 12 ; 10	×
32.0460-UR	PV-KBT4/5X-PL-UR AU	32.0461-UR	PV-KST4/5X-PL-UR AU	7,0	2,5 ; 4	14 ; 12 ; 10	×
32.0462-UR	PV-KBT4/5II-PL-UR AU	32.0463-UR	PV-KST4/5II-PL-UR AU	8,8	2,5 ; 4	14 ; 12 ; 10	×
32.0464-UR	PV-KBT4/8I-PL-UR AU	32.0465-UR	PV-KST4/8I-PL-UR AU	6,2		8	×
32.0466-UR	PV-KBT4/8X-PL-UR AU	32.0467-UR	PV-KST4/8X-PL-UR AU	7,0		8	×
32.0468-UR	PV-KBT4/8II-PL-UR AU	32.0469-UR	PV-KST4/8II-PL-UR AU	8,8		8	×
32.0440-UR	PV-KBT4/5I-P-UR AU	32.0441-UR	PV-KST4/5I-P-UR AU	6,2	2,5 ; 4	14 ; 12 ; 10	
32.0442-UR	PV-KBT4/5X-P-UR AU	32.0443-UR	PV-KST4/5X-P-UR AU	7,0	2,5 ; 4	14 ; 12 ; 10	
32.0444-UR	PV-KBT4/5II-P-UR AU	32.0445-UR	PV-KST4/5II-P-UR AU	8,8	2,5 ; 4	14 ; 12 ; 10	
32.0446-UR	PV-KBT4/8I-P-UR AU	32.0447-UR	PV-KST4/8I-P-UR AU	6,2		8	
32.0448-UR	PV-KBT4/8X-P-UR AU	32.0449-UR	PV-KST4/8X-P-UR AU	7,0		8	
32.0450-UR	PV-KBT4/8II-P-UR AU	32.0451-UR	PV-KST4/8II-P-UR AU	8,8		8	

¹⁾ La compatibilité du câble doit être vérifiée par l'utilisateur.

Informations complémentaires



Outils et accessoires

Pour les outils et accessoires associés de Stäubli, veuillez consulter :

www.staubli.com/re-downloads.html → Français → Catalogue → **Outils et accessoires**



Instructions de montage

Pour accéder aux instructions de montage « Douille et fiche de test MC4 », veuillez consulter :

www.staubli.com/re-downloads.html → Français → Informations de montage → **MA717**



● Sites Stäubli ○ Représentants/agents

Présence mondiale du groupe Stäubli

www.staubli.com