

HF 查询表/核对表


联系人

客户	经办人	日期
街道	部门	查询号
邮政编码/地点	电话	图纸编号
国家	传真	报告编号
	电子邮箱	其他

1. 概况/用途说明

件数	报价日期
客户目标单价	交货日期

2. 电气数据

最大电压 U/V	标准频率范围 f/MHz	测量类别 (CAT)
测量类别		<p>*环境条件符合 IEC 61010-031 标准</p> <p>高度 最高 2,000 m</p> <p>温度范围 5 °C-40 °C</p> <p>最大相对湿度 80 %, 最高 31 °C</p> <p>40 °C 时线性下降达 50 %</p> <p>污染等级 Stäubli 标准:2</p> <p>通常仅出现非导电污染。不过,有时必须考虑到存在因露水造成的暂时导电性。</p>

3. 环境条件

原则上,所有产品的设计都符合 IEC 61010-031 的要求(*参见上文)。

4. 示波器

最大电压 U/V	输入电阻 R/MΩ	输入电容器 C/pF
	容差 +/- %	容差 +/- %

5. 探头

频宽 f/MHz	调整范围 C/pF 从	至	麦克风 mV
精度 U/V 最大 +/- %			

6. 额外要求/意见