

MA705 (de_en) Bedienungsanleitung

Kabelschere PV-WZ-KS

MA705 (de_en) Operating instructions

Cable cutter PV-WZ-KS

Inhalt

Sicherheitshinweise	1
Beschreibung	2
Applikation	2

Content

Safety Instructions	1
Description	2
Application	2



Sicherheitshinweise

Wenn die Bedienungsanleitung und die folgenden Sicherheitshinweise NICHT befolgt werden, können Lebensgefahr durch Stromschlag, Lichtbögen, Brand oder ein Ausfall des Systems die Folge sein.

- Bedienungsanleitung vollständig befolgen.

Das Produkt nur entsprechend dieser Bedienungsanleitung und der technischen Daten verwenden.

Die digitale Bedienungsanleitung und die technischen Daten sind unter dem folgenden Link verfügbar: www.staubli.com/electrical

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das vorliegende Handwerkzeug ist für die ordnungsgemäße Durchführung des Anschluss von Stäubli-Steckverbindern im spannungsfreien Zustand vorgesehen.

Das Werkzeug ist NICHT geeignet für Arbeiten unter Spannung (IEC 60900).

Safety instructions

NOT following the instruction manual could result in life-threatening injuries due to electric shock, electric arcs, fire, or failure of the system.

- Follow the entire instruction manual.

Use the product only according to this instruction manual and the technical data.

The digital instruction manual and the technical data are available at www.staubli.com/electrical

Intended use

The present hand tool is intended for the proper performance of the connection of Stäubli connectors in the de-energized state.

The hand tool is NOT suitable for Live working (IEC 60900).

Beschreibung

- Kabelschere mit spezieller Schneidengeometrie für einen leichten, sauberen Schnitt, mit Öffnungsfeder
- Ergonomische Einhandbetätigung
- Kein Quetschen, keine Verformung des Kabels oder Leitung

Applikation

- Zum Schneiden von ein-, mehr- und feindrähtigen Kupfer- und Aluminiumkabel
- NICHT zum Schneiden von Stahldraht oder -Leitungen, Drahtseil und hartgezogene Kupferleiter geeignet
- Maximaler Durchmesser des Kabels oder Leitung: 15 mm

Description

- Cable cutter with a special cutting blade geometry for easy, clean cuts with an opening spring
- Ergonomic one-hand operation
- No crushing or deformation of cable or wire

Application

- For cutting solid, stranded and flexible copper- and aluminium cables and wires.
- NOT to be used on steel wire, wire rope, and hard-drawn copper cable
- Maximum outer diameter of cable or wire: 15 mm

Hersteller/Producer: Stäubli Electrical Connectors AG

Stockbrunnenrain 8
 4123 Allschwil/Switzerland
 Tel. +41 61 306 55 55
 Fax +41 61 306 55 56
 mail ec.ch@staubli.com
 www.staubli.com/electrical