

Cables de medición adaptadores MC4 Conectores de prueba MC4

Energías Renovables | Solar fotovoltaica

ES



Cables de medición adaptadores MC4

Cable de medición adaptador MC4 con conector bloqueable



PV-1500AMLXB4L/150... (con conector hembra MC4 bloqueable)



PV-1500AMLXS4L/150... (con conector macho MC4 bloqueable)

Cable de medición con adaptador MC4 con conector no bloqueable



PV-1500AMLXB4/150... (con conector hembra MC4 no bloqueable)



PV-1500AMLXS4/150... (con conector macho MC4 no bloqueable)

- Para una medición segura de la corriente y la tensión en módulos y sistemas fotovoltaicos: el cable de medición adaptador consta de un conector Stäubli y un enchufe de seguridad Stäubli de Ø 4 mm para instrumentos de medición.
- Los cables de medición están certificados conforme a la norma UL/IEC 61010-031 y tienen una tensión nominal de 30 A y 1500 V CC.
- Disponible con y sin bloqueo.
- El chapado en oro de los contactos permite mediciones precisas y ciclos de conexión elevados.
- MC4 y MC4-Evo son marcas registradas propiedad de Stäubli.



Datos técnicos	
Tensión nominal	DC 1500 V
Corriente nominal	30 A
Categoría	CAT III/3
Grado de contaminación	2
Sección transversal del cable	2,5 mm ²
Longitud de cable	150 cm
Material del contacto	Cobre, galvanizado oro
Número max. de ciclos de conexión	1000
Certificado UL conforme a	UL/IEC 61010-031
Número de certificado	UL E533779

Información de pedido

N.º de pedido	Tipo	Hembra	Contacto macho	Sistema de conectores	Bloqueo	Color
32.0476-15021	PV-1500AMLXB4L/15021	x		MC4	x	21
32.0476-15023	PV-1500AMLXB4L/15023	x		MC4	x	23
32.0477-15021	PV-1500AMLXS4L/15021		x	MC4	x	21
32.0477-15022	PV-1500AMLXS4L/15022		x	MC4	x	22
32.0480-15021	PV-1500AMLXB4/15021	x		MC4		21
32.0480-15023	PV-1500AMLXB4/15023	x		MC4		23
32.0481-15021	PV-1500AMLXS4/15021		x	MC4		21
32.0481-15022	PV-1500AMLXS4/15022		x	MC4		22

Nota:

Otras longitudes del cable y colores disponibles bajo pedido.

Más información



Instrucciones de montaje

Para las instrucciones de montaje de los “cables de medición con adaptadores MC4”, consulte:
www.staubli.com/re-downloads.html → English → Assembly info → **MA712**

Conectores de prueba MC4

Conector hembra de prueba MC4



PV-KBT4/...-PL-UR AU



PV-KBT4/...-P-UR AU

Conector macho de prueba MC4



PV-KST4/...-PL-UR AU



PV-KST4/...-P-UR AU

- Construcción especial con contactos galvanizados oro para Test y Medida para lograr ciclos de conexión superiores.
- Los conectores de prueba cumplen la norma UL/IEC 61010-031 y están disponibles con o sin características de bloqueo.
- Apto para conectar tamaños de cable de 14 AWG a 8 AWG.
- MC4 y MC4-Evo son marcas registradas propiedad de Stäubli.

Datos técnicos	
Tensión nominal	DC 1500 V
Corriente nominal	30 A (2,5 mm ² , 14 AWG) ¹⁾ 35 A (4 mm ² , 12 AWG) ¹⁾ 50 A (10 AWG) ¹⁾ 70 A (8 AWG) ¹⁾
Material del contacto	Cobre, galvanizado oro
Número max. de ciclos de conexión	1000
Materia aislante	PC/PA
Certificado UL conforme a	UL/IEC 61010-031
Número de certificado	UL E533779

¹⁾ Componente homologado. El amperaje nominal debe verificarse en la configuración/aplicación del usuario.

Información de pedido

Conector hembra de prueba		Conector macho de prueba		Diámetro exterior máx. del cable ¹⁾ mm	Sección transversal del conductor		Bloqueo
N.º de pedido	Typ	N.º de pedido	Typ		mm ²	AWG	
32.0458-UR	PV-KBT4/5I-PL-UR AU	32.0459-UR	PV-KST4/5I-PL-UR AU	6,2	2,5; 4	14; 12; 10	×
32.0460-UR	PV-KBT4/5X-PL-UR AU	32.0461-UR	PV-KST4/5X-PL-UR AU	7,0	2,5; 4	14; 12; 10	×
32.0462-UR	PV-KBT4/5II-PL-UR AU	32.0463-UR	PV-KST4/5II-PL-UR AU	8,8	2,5; 4	14; 12; 10	×
32.0464-UR	PV-KBT4/8I-PL-UR AU	32.0465-UR	PV-KST4/8I-PL-UR AU	6,2		8	×
32.0466-UR	PV-KBT4/8X-PL-UR AU	32.0467-UR	PV-KST4/8X-PL-UR AU	7,0		8	×
32.0468-UR	PV-KBT4/8II-PL-UR AU	32.0469-UR	PV-KST4/8II-PL-UR AU	8,8		8	×
32.0440-UR	PV-KBT4/5I-P-UR AU	32.0441-UR	PV-KST4/5I-P-UR AU	6,2	2,5; 4	14; 12; 10	
32.0442-UR	PV-KBT4/5X-P-UR AU	32.0443-UR	PV-KST4/5X-P-UR AU	7,0	2,5; 4	14; 12; 10	
32.0444-UR	PV-KBT4/5II-P-UR AU	32.0445-UR	PV-KST4/5II-P-UR AU	8,8	2,5; 4	14; 12; 10	
32.0446-UR	PV-KBT4/8I-P-UR AU	32.0447-UR	PV-KST4/8I-P-UR AU	6,2		8	
32.0448-UR	PV-KBT4/8X-P-UR AU	32.0449-UR	PV-KST4/8X-P-UR AU	7,0		8	
32.0450-UR	PV-KBT4/8II-P-UR AU	32.0451-UR	PV-KST4/8II-P-UR AU	8,8		8	

1) El usuario debe verificar la idoneidad del cable.

Más información



Herramientas y accesorios

Para herramientas y accesorios Stäubli relacionados, consulte:

www.staubli.com/re-downloads.html → English → Catalog → **Tools and accessories**



Instrucciones de

Para las instrucciones de montaje de la “Conectores de prueba MC4 (DC 1500 V)”, consulte:

www.staubli.com/re-downloads.html → English → Assembly info → **MA717**



● Unidades Stäubli ○ Delegaciones/Distribuidores

Presencia mundial del Grupo Stäubli

www.staubli.com